



Wkrętaki dynamometryczne, Typ: S8120-2000



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070236 S8120-2000
GTIN	7322590055462
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Oferta wkrętarek elektrycznych PRO-z serii S8 obejmuje szereg różnych modeli charakteryzujących się wysokimi prędkościami obrotowymi i precyzją. Wkrętarki S8 o ergonomicznym kształcie posiadają rozwiązanie Plug-and-Play umożliwiające wykonywanie prac montażowych wymagających niskich momentów obrotowych. Seria S8 powstała z myślą o poprawie jakości i efektywności.

- **Ze sprzęgłem wyłączającym.**
- **Regulowany moment obrotowy**
- **Łatwa obsługa**

Pasuje do :

Szeregowe połączenia śrubowe z szybkowymi uchwytem do grotów E 6,3

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe (Service-Kits): Zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

wskazówka:

Pasujący adapter zasilający można znaleźć tutaj: Nr 070235 rozm. ADAPTER

Opis techniczny

poziom natężenia dźwięku przy pracy	67 dB(A)
wymiary uchwytu narzędziowego	1/4 cal
Zakres momentów obrotowych	15 - 120 cNm
oznaczenie producenta	S8120-2000
konstrukcja	pręt

Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1400 - 2000
masa	0,46 kg
kształt uchwyty narzędziowego	E
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwyty narzędziowego	6-kątne
Rodzaj produktu	Wkrętarki proste