

Garant**Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 13mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122481 13
GTIN	4062406791438
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

Zwłaszcza do obróbki **tytanu i stopów na bazie niklu**. Z odporną na zużycie, niezwykle gładką powłoką TiAlSiN o bardzo dobrych parametrach dla **wysokiej wytrzymałości** przy jednoczesnej **optymalnej jakości wierconych otworów i bardzo niewielkiej ilości zadziorów**.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: m7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 40,5 mm

długość całkowita L: 107 mm

Ø chwytu D_s : 14 mm

posuw f w tytanie $> 850 \text{ N/mm}^2$: 0,16 mm/obr,

Opis techniczny

długość całkowita L	107 mm
Ø chwytu D_s	14 mm
Tolerancja Ø nominalnej	m7
Długość rowków wiórowych L_c	60 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	40,5 mm
norma	DIN 6537 K
Ø nom. D_c	13 mm

Liczba ostrzy Z	2
posuw f w tytanie > 850 N/mm ²	0,16 mm/obr,
powłoka	TiAlSiN
Materiał ostrza	VHM
głębokość wiercenia do	4×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HPC
Semi-Standard	tak
pierścień barwny	różowy
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się		
inkonel	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		