

**Garant****Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 14,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122481 14,5
GTIN	4062406791469
Klasa artykułu	11E

**Opis****Wykonanie:**

Zwłaszcza do obróbki **tytanu i stopów na bazie niklu**. Z odporną na zużycie, niezwykle gładką powłoką TiAlSiN o bardzo dobrych parametrach dla **wysokiej wytrzymałości** przy jednoczesnej **optymalnej jakości wierconych otworów i bardzo niewielkiej ilości zadziorów**.

**wskazówka:**

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Opis techniczny**

posuw $f$ w tytanie $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,17 mm/obr,
Ø chwytu $D_s$	16 mm
Liczba ostrzy $Z$	2
Ø nom. $D_c$	14,5 mm
Norma	DIN 6537 K
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	43,3 mm
Tolerancja Ø nominalnej	m7
Długość rowków wiórowych $L_c$	65,05 mm
długość całkowita $L$	115 mm
powłoka	TiAlSiN
Materiał ostrza	VHM
Wersja	4xD

kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HPC
Semi-Standard	tak
pierścień barwny	różowy
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
inkonel	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		