

Garant**Płytki skrawające HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 11,5-X mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231630 11,5-X
GTIN	4062406628888
Klasa artykułu	20N

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5xD.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Termin dostawy: 10 tygodni roboczych

Minimalne zamówienie: 3 sztuki

Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

Semi-Standard: tak

dla elementu podstawowego Ø D: 11,5 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,26 mm/obr,

Opis techniczny

powłoka	bez powłoki
posuw f w aluminium dającym krótki wiór	0,26 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	1
dla elementu podstawowego Ø D	11,5 mm
zakres Ø	11,5 - 11,99 mm
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Semi-Standard	tak
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	250 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	200 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	150 m/min	N
CuZn	nadają się	180 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		