


**Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T308BFP-E****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588520 T308BFP-E
GTIN	4059952537726
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe **do drewna**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.
brzeszczoty bimetalowe o dużej trwałości, zwłaszcza do cięcia drewna twardego i ściernych tworzyw drzewnych (płyty powlekanie).

w dostawie::

5-częściowy
zoptymalizowane dla materiału: Drewno
grubość blatu (drewno twarde): 5-50 mm
rodzaj skrawania: cięcie pod dokładnym kątem
rodzaj skrawania: cięcie pod dokładnym kątem
materiał brzeszczotów: BiM
podziałka zębów: 2,2 mm
długość listków: 117 mm
liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

rodzaj skrawania	cięcie pod dokładnym kątem
rodzaj skrawania	cięcie pod dokładnym kątem
przydatność	_T308BFP
materiał brzeszczotów	BiM
Nazwa	T308BFP
grubość blatu (drewno twarde)	5-50 mm
zoptymalizowane dla materiału	Drewno
długość listków	117 mm

liczba brzeszczotów	5
podziałka zębów	2,2 mm
Rodzaj produktu	Brzeszczoty bagnetowe