


**Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T301CHM-E****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588525 T301CHM-E
GTIN	4059952537900
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe ze zoptymalizowaną geometrią zębów, pozwalającą na dokładne cięcie **tworzyw sztucznych**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. listwa zębowa z węglików spiekanych, wysoka trwałość przy cięciu materiałów mineralnych (**Corian®**, **Varicor®**).

w dostawie::

3-częściowy
zoptymalizowane dla materiału: materiały mineralne
grubość blatu (tworzywo sztuczne): 5-65 mm
rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne
materiał brzeszczotów: HM
podziałka zębów: 3,3 mm
długość listków: 117 mm
liczba brzeszczotów: 3

Opis techniczny

podziałka zębów	3,3 mm
długość listków	117 mm
materiał brzeszczotów	HM
przydatność	_T301CHM
grubość blatu (tworzywo sztuczne)	5-65 mm
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
Nazwa	T301CHM
zoptymalizowane dla materiału	materiały mineralne

liczba brzeszczotów	3
Rodzaj produktu	Brzeszczoty bagnetowe