

**Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 1157CHM-E****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588700 1157CHM-E
GTIN	4059952534701
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty mieczowe **do metalu Zęby pokryte węglnikami spiekanyymi**, najwyższa obciążalność przy jednocześnie elastycznym brzeszczocie. wydajne, zgrubne cięcie. Zwłaszcza do akcji ratunkowych i prac rozbiórkowych.

wskazówka:

Brzeszczoty z węgliku spiekanego. Zmniejszyć liczbę skoków, pracować bez ruchu wahliwego, używać chłodziwa.

zoptymalizowane dla materiału: INOX

grubość blachy (blacha perforowana): 4-12 mm

kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 175 mm

rodzaj skrawania: Cięcie proste szybkie (zgrubne)

materiał brzeszczotów: HM

podziałka zębów: 3 mm

długość listków: 225 mm

liczba brzeszczotów: 1

Opis techniczny

zoptymalizowane dla materiału	INOX
rodzaj skrawania	Cięcie proste szybkie (zgrubne)
materiał brzeszczotów	HM
grubość blachy (blacha perforowana)	4-12 mm
Nazwa	1157CHM
długość listków	225 mm
podziałka zębów	3 mm

kształtownik metalowy (o przekroju otwartym)	< 175 mm
liczba brzeszczotów	1
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły szablowej