



Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 555CHC-E



Dane zamówienia

Numer katalogowy	588700 555CHC-E
GTIN	4059952534541
Klasa artykułu	54B

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty mieczowe **do metalu Wysoki brzeszczot piły** umożliwia cięcie pod dokładnym kątem.

Zęby pokryte węglnikami spiekanyymi, najwyższa obciążalność przy jednocześnie elastycznym brzeszczocie.

wskazówka:

Brzeszczoty z węglika spiekanego. Zmniejszyć liczbę skoków, pracować bez ruchu wahliwego, używać chłodziwa.

zoptymalizowane dla materiału: INOX

grubość blachy (blacha perforowana): 4-12 mm

kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 50 mm

rodzaj skrawania: cięcie pod dokładnym kątem

rodzaj skrawania: cięcie pod dokładnym kątem

materiał brzeszczotów: HM

podziałka zębów: 3 mm

długość listków: 100 mm

liczba brzeszczotów: 1

Opis techniczny

rodzaj skrawania	cięcie pod dokładnym kątem
rodzaj skrawania	cięcie pod dokładnym kątem
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym)	< 50 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX

materiał brzeszczotów	HM
podziałka zębów	3 mm
liczba brzeszczotów	1
grubość blachy (blacha perforowana)	4-12 mm
długość listków	100 mm
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły szablowej