

**Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 522EHM-E****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588700 522EHM-E
GTIN	4059952534497
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty mieczowe **do metalu** **Listwa zębowa z węglików spiekanych** zapewnia dużą trwałość przy obróbce stali INOX.

w dostawie::

1-częściowy

wskazówka:

Brzeszczoty z węgliku spiekanego. Zmniejszyć liczbę skoków, pracować bez ruchu wahliwego, używać chłodziwa.

zoptymalizowane dla materiału: Stal nierdzewna

grubość blachy (blacha pełna): 2-4 mm

kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym): < 50 mm

rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

materiał brzeszczotów: HM

podziałka zębów: 1,4 mm

długość listków: 115 mm

liczba brzeszczotów: 1

Opis techniczny

grubość blachy (blacha pełna)	2-4 mm
Nazwa	522EHM
długość listków	115 mm
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
liczba brzeszczotów	1
podziałka zębów	1,4 mm

materiał brzeszczotów	HM
przydatność	_522EHM
zoptymalizowane dla materiału	Stal nierdzewna
kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym)	< 50 mm
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły szablowej