

Garant**Płytko do toczenia poprzecznego wersja neutralna,, HB9035, Szerokość skrawania W: 2,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275000 2,2
GTIN	4062406799007
Klasa artykułu	21H

Opis**Wykonanie:**

Ze szlifowanymi bokami.

Zastosowanie:

Do niewielkich \varnothing podcięć w połączeniu z uchwytami płytek skrawających nr 274010 – 274026.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274010 – 274026. Wytaczaki nr 274170 – 274171.

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	TiCN
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,2 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,05 mm/obr,
Szerokość skrawania W	2,2 mm
Warunki skrawania	ciągły

Gatunek	HB9035
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	80 m/min	K
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		