

**duMONT****Przepychacze o przekroju kwadratowym, stal szybkotnąca tolerancja H8, Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

290426 6

GTIN

Klasa artykułu

29J

**Opis****Zastosowanie:****4-kąt wewnętrzny wykonywany w jednym przejściu.**

Materiał ostrza: HSS

długość przepychania: 170 mm

otwórwyjściowy H8: 6,4 mm

długość przepychania w stali: 6 - 19 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 660 kg

**Opis techniczny**

długość przepychania w stali

6 - 19 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość  
przepychania

660 kg

otwórwyjściowy H8

6,4 mm

długość przepychania

170 mm

Materiał ostrza

HSS

Rodzaj produktu

Przepychacz

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
Al	nadaje się		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
Grafit, GFK, CFK	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		