

duMONT**Przepychacze o przekroju kwadratowym, stal szybko tnąca tolerancja H8, Typ: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290426 10
GTIN	
Klasa artykułu	29J

Opis**Zastosowanie:****4-kąt wewnętrzny wykonywany w jednym przejściu.**

Materiał ostrza: HSS

długość przepychania: 257 mm

otwórwyjściowy H8: 10,4 mm

długość przepychania w stali: 10 - 32 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 2000 kg

Opis techniczny

długość przepychania	257 mm
otwórwyjściowy H8	10,4 mm
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania	2000 kg
długość przepychania w stali	10 - 32 mm
Materiał ostrza	HSS

Rodzaj produktu

Przepychacz

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
Al	nadaje się		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
Grafit, GFK, CFK	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		