

**duMONT****Przepychacze o przekroju kwadratowym, stal szybkotnąca tolerancja H8, Typ: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

290426 5

GTIN

Klasa artykułu

29J

**Opis****Zastosowanie:****4-kąt wewnętrzny wykonywany w jednym przejściu.**

Materiał ostrza: HSS

długość przepychania: 165 mm

otwórwyjściowy H8: 5,2 mm

długość przepychania w stali: 6 - 16 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 500 kg

**Opis techniczny**

długość przepychania

165 mm

długość przepychania w stali

6 - 16 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość  
przepychania

500 kg

otwórwyjściowy H8

5,2 mm

Materiał ostrza

HSS

Rodzaj produktu

Przepychacz

**Dane użytkownika**

|                                   | <b>przydatność</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>kod ISO</b> |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| aluminium tworzywa sztuczne       | nadaje się warunkowo |                      |                |
| Al                                | nadaje się           |                      |                |
| Al > 10% Si:                      | nadaje się warunkowo |                      |                |
| Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>      | nadaje się           |                      |                |
| Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>      | nadaje się           |                      |                |
| Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>      | nadaje się warunkowo |                      |                |
| Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | nadaje się warunkowo |                      |                |
| żeliwo szare (sferoidalne)        | nadaje się           |                      |                |
| CuZn                              | nadaje się           |                      |                |
| Grafit, GFK, CFK                  | nadaje się warunkowo |                      |                |
| olej                              | nadaje się           |                      |                |