

**Szlifierka kątowna GWS, Typ: 17125SINOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Klasa artykułu	03C

**Opis****Wykonanie:**

Bardziej wydajny silnik 1700 W i dłuższa trwałość: Maksymalna produktywność dzięki większej mocy i lepszej wytrzymałości.

Doskonały, ergonomiczny obwód uchwytu: Ergonomia najwyższej klasy dzięki znacznie mniejszemu obwodowi uchwytu.

Wysoka ochrona użytkownika i kontrola: KickBackControl, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu, zabezpieczenie przed przeciążeniem, tłumienie drgań i regulacja prędkości obrotowej.

**w dostawie::**

W komplecie osłona zabezpieczona przed obróceniem, zestaw napinający, dodatkowy uchwyt.

Opakowanie: karton

pobór mocy: 1700 W

zakres prędkości obrotowej: 1900 - 7800 min<sup>-1</sup>

gwint przyłączeniowy: M14

maks. Ø tarczy: 125 mm

masa: 2,4 kg

Blokada przed ponownym uruchomieniem: tak

**Opis techniczny**

maks. Ø tarczy	125 mm
Opakowanie	karton
pobór mocy	1700 W
Napięcie w sieci	230 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
gwint przyłączeniowy	M14
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak

Układ łagodnego rozruchu	tak
napięcie znamionowe	230 V
masa	2,4 kg
Rodzaj przełącznika	Przełącznik blokujący
częstotliwość sieciowa	50 Hz
Kickbackstop	tak
zakres prędkości obrotowej	1900 - 7800 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe