

**Re-Bo****Piły tarczowe średnie, Ø×grubość: 315X2,5 mm**

## Dane zamówienia

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 177200 315X2,5 |
| GTIN             | 4045197245106  |
| Klasa artykułu   | 17B            |

## Opis

### Wykonanie:

**niemiecki wyrób bardzo wysokiej jakości.** Z dokładnym uzębieniem i precyzyjnie szlifowanymi powierzchniami bocznymi. Znaczne zwiększenie trwałości i ochrona przed tworzeniem się narostów dzięki **azotowanej powierzchni.**

### Zastosowanie:

Do maszyn wolnoobrotowych (ok. 50 obr./min).

### Podziałka zębów t: (kształt zębów)

- **4 mm (BW) - do kształtowników i rur o grubości ścianek 1,0 - 1,5 mm**
- **5 / 6 mm (HZ) - do średnich kształtowników, rur i pełnego materiału o grubości ścianek 1,5 - 20 mm**
- **7 / 8 mm (HZ) - do dużych kształtowników i pełnego materiału o grubości ścianek do ok. 50 mm**
- **10 - 16 mm (HZ) - do bardzo dużych przekrojów i pełnego materiału powyżej 50 mm.**

### wskazówka:

- **Przy stalach nierdzewnych (np. V2A) decydujące znaczenie ma właściwa prędkość skrawania i smarowanie (zob. informacje w Poradniku obróbki skrawaniem, nr 110020)**
- **bicie boczne i odchyłki ruchu obrotowego są o wiele mniejsze, częściowo nawet do 50% od wymagań normy DIN 1840.**

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

Grubość: 2,5 mm  
Ø otworu: 40 mm  
Liczba zębów Z: 160  
podziałka t: 6 mm  
Liczba otworów zabieraka: 2; 4  
Ø otworu zabieraka: 8; 12 mm

## Opis techniczny

|  |                        |
|--|------------------------|
| podziałka t                                  | 6 mm                   |
| Grubość                                      | 2,5 mm                 |
| Ø otworu                                     | 40 mm                  |
| Ø  | 315 mm                 |
| odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | 5                      |
| Liczba zębów Z                               | 160                    |
| Liczba otworów zabieraka                     | 2; 4                   |
| Średnica podziałowa otworów zabieraka        | 55; 64 mm              |
| Ø otworu zabieraka                           | 8; 12 mm               |
| efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$             | 160                    |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                    | HSS                    |
| Rodzaj produktu                              | Piły tarczowe (tarcze) |