

Garant**Wiertła rozwiertaki z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 5,98 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122797 5,98
GTIN	4062406652159
Klasa artykułu	11P

Opis**Wykonanie:**

Wiercenie i rozwieranie w jednej operacji. Bardzo duża dokładność ruchu obrotowego. Z **4 ostrzami rozwierającymi** do optymalnego zachowania wymiarów i jakości powierzchni jak przy rozwieraniu.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Semi-Standard: tak

Tolerancja Ø otworu: $\pm 0,003$

norma: Norma zakładowa

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø otworu: $\pm 0,003$

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 44 mm

długość całkowita L: 91 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,15 mm/obr,

Opis techniczny

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	44 mm
Ø nom. D_c	5,98 mm
Długość rowków wiórowych L_c	53 mm
Tolerancja Ø otworu	$\pm 0,003$
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,15 mm/obr,

Karta danych

norma	Norma zakładowa
Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	91 mm

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	80 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	80 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	90 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		