

Garant
Frezy zgrubne HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 30 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	192645 30
GTIN	4045197107428
Klasa artykułu	11W

Opis
Wykonanie:

Z zaszlifowaną geometrią dzielącą wiór. (Do wielk. 20 z ostrzami czołowymi przystosowanymi do wcinania). Szerokie uzębienie umożliwia wielokrotne ostrzenie, bez zniekształcenia geometrii. HSS-PM - do bardzo wysokiej wydajności.

Wielk. 6M do 25M – **frez MID:** Wymiary zgodnie z **normą zakładową**, czyli **od DIN 844 do DIN 844**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: js12

Liczba zębów Z: 5

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziomy i ukośny

chwyt: DIN 1835 B z h6

Liczba zębów Z: 5

długość ostrzy L_c : 45 mm

długość całkowita L: 121 mm

Ø chwytu D_s : 25 mm

Szerokość sfazowania naroży przy 45°: 0,7 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm²: 0,08 mm

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	30 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,08 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,7 mm
Liczba zębów Z	5

Ø chwytu D _s	25 mm
długość całkowita L	121 mm
długość ostrzy L _c	45 mm
kierunek dosuwu	poziomy i ukośny
chwyt	DIN 1835 B z h6
Tolerancja Ø nominalnej	js12
Kąt linii śrubowej	30 stopni
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS PM
norma	DIN 844 B
profil freza	NR
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe