

Garant**Frezy torusowe VHM, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 4/0,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	206300 4/0,5
GTIN	4045197124258
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:****Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.**tolerancja: $RS_1 = \pm 0,005$ mm.**Zastosowanie:**Specjalnie **do obróbki z dużymi prędkościami, do frezowania kopiowego przy produkcji form i narzędzi**. Doskonałe wyniki **przy frezowaniu na sucho**.**wskazówka:****DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!****Zalecany produkt następczy to nr 206335.**

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

chwyt: DIN 6535 HA h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 5 mmPromień ostrza R_1 : 0,5 mmwysięg L_1 z szyjką: 36 mmØ szyjki D_1 : 3,7 mm

długość całkowita L: 75 mm

Opis techniczny

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 1\ 100$ N/mm ²	0,013 mm
Liczba zębów Z	4
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali $< 1\ 100$ N/mm ²	0,014 mm
Ø szyjki D_1	3,7 mm

wysięg L_1 z szyjką	36 mm
Promień ostrza R_1	0,5 mm
\varnothing ostrzy D_c	4 mm
\varnothing chwytu D_s	4 mm
długość ostrzy L_c	5 mm
długość całkowita L	75 mm
chwyt	DIN 6535 HA h6
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,2 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,2xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05xD przy frezowaniu kopiowym
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Zmniejszenie średnicy szyjki Typ FRST

209900 FRST

