

Garant
Frezy kuliste VHM HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 3 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	207280 3
GTIN	4045197127464
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

Dokładny szlif spełnia wysokie wymagania pod względem dokładności. Tolerancje: kontur promienia $\pm 0,005$ mm.

wskazówka:

Zalecany nowym wyrobem zamiennym jest nr 207244.

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 5 mm

długość całkowita L: 75 mm

Ø chwytu D_s : 3 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 1\ 100$ N/mm²: 0,0095 mm

posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali $< 1\ 100$ N/mm²: 0,011 mm

Opis techniczny

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 1\ 100$ N/mm ²	0,0095 mm
Ø ostrzy D_c	3 mm
Liczba zębów Z	2
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali $< 1\ 100$ N/mm ²	0,011 mm
Ø chwytu D_s	3 mm
długość całkowita L	75 mm
długość ostrzy L_c	5 mm

współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy kopiowaniu	0,09 mm
promień R	1,5 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja \varnothing nominalnej	f8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,03xD przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe