

Magnesy płaskie z gwintem wewnętrznym, neodymowe, Ø: 20mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085924 20
GTIN	2050001737762
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

- odporność na temperaturę do maks. 80°C.
- ocynkowana powierzchnia, rdzeń magnetyczny neodymowy.
- obudowany magnes płaski o sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.

Opis techniczny

wysokość	6 mm
Ø	20 mm
gwint	M4 mm
Materiał powierzchni	ocynkowane
Tuleja gwintowana	tak
wysokość z gwintem	13 mm
nominalna siła przyczepności	140 N
masa	16,5 g

Karta danych

Maksymalna odporność na temperaturę	80 °C
Materiał rdzenia elektromagnesu	neodymowe
Rodzaj produktu	Magnes płaski

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/085924-20>