

Garant**Frezy zgrubne HPC HSS-E-SPM, TiAlN, Ø k12 DC: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	192855 12
GTIN	4045197108289
Klasa artykułu	11W

Opis**Wykonanie:**

Nowy materiał **SPM** o bardzo dużej zawartości kobaltu, łączący **twardość VHM** oraz **ciągliwość stali PM**.

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.

Zastosowanie:

**Do najwyższych wymagań w zakresie wydajności skrawania
stali nierdzewnych.**

Opis techniczny

Liczba zębów Z	4
Ø ostrzy D _c	12 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,3 mm
posuw f _z przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm ²	0,029 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
długość całkowita L	83 mm
długość ostrzy L _c	26 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
chwyt	DIN 1835 B z h6
Tolerancja Ø nominalnej	k12
Kąt linii śrubowej	30 stopni

Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	HSS E SPM
norma	DIN 844
profil freza	HRF
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	159 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	95 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	74 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	74 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	42 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	26 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	21 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	20 m/min	S
uniw.	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		