

Re-Bo**Piły tarczowe do metali, Ø×grubość: 68X1,6Gmm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	178860 68X1,6G
GTIN	4045197245618
Klasa artykułu	17B

Opis

Wykonanie:

Produkt o wysokiej jakości ze specjalnym zaszlifowaniem boków zbieżnych w kierunku osi.

Pasuje do:

GF i AXX AiR.

Opis techniczny

Ø	68 mm
Ø otworu	16 mm
Grubość	1,6 mm
Liczba zębów Z	44
Materiał ostrza	HSS E
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Piły tarczowe (tarcze)

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	800 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	600 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	37 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	22 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	20 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	15 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	11 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	15 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	27 m/min	K
CuZn	nadaje się	400 m/min	N
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się warunkowo		