

Garant**Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 3,01-Xmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122680 3,01-X
GTIN	4067263000860
Klasa artykułu	11E

Opis**WAŻNE: Artykuł można konfigurować**

zakres Ø: 3.01 - 3.7 mm

Wykonanie:

Zwłaszcza do obróbki **tytanu i stopów na bazie niklu**. Z odporną na zużycie, niezwykle gładką powłoką TiAlSiN o bardzo dobrych parametrach dla **wysokiej wytrzymałości** przy jednoczesnej **optymalnej jakości wierconych otworów i bardzo niewielkiej ilości zadziorów**.

wskazówka:Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.

Kształt **HB** zamawiać, podając **nr 122681**.Kształt **HE** zamawiać, podając **nr 122680** oraz **129100HE**. Minimalne zamówienie: 3 szt

Termin dostawy: 7 tygodni roboczych

Produkcja na indywidualne zamówienie klienta: anulowanie zlecenia możliwe do 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. Nie ma możliwości zwrotu towaru.

Zastrzega się możliwość dostawy +/-10% (min. 1 szt.) większej lub mniejszej ilości towaru.

norma: DIN 6537

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 22,45 mm

Tolerancja Ø nominalnej: m7

długość całkowita L: 66 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm**Opis techniczny**

norma	DIN 6537
Ø chwytu D_s	6 mm

zakres Ø	3,01 - 3,7 mm
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	66 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	22,45 mm
Tolerancja Ø nominalnej	m7
Długość rowków wiórowych L _c	28 mm
powłoka	TiAlSiN
Materiał ostrza	VHM
Wersja	6×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HSC
Semi-Standard	tak
pierścień barwny	różowy
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się		
inkonel	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		