

Magnesy płaskie z gwintem wewnętrznym, neodymowe, Ø: 25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085924 25
GTIN	2050001737779
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

- odporność na temperaturę do maks. 80°C.
- ocynkowana powierzchnia, rdzeń magnetyczny neodymowy.
- obudowany magnes płaski o sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.

Opis techniczny

wysokość z gwintem	14 mm
nominalna siła przyczepności	200 N
wysokość	7 mm
gwint	M4 mm
Ø	25 mm
masa	34 g
Maksymalna odporność na temperaturę	80 °C
Tuleja gwintowana	tak

Karta danych

Materiał powierzchni	ocynkowane
Materiał rdzenia elektromagnesu	neodymowe
Rodzaj produktu	Magnes płaski

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/085924-25>