

**Garant**
**Frezy torusowe Diabolo VHM HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 6/0,25 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	206342 6/0,25
GTIN	4045197598776
Klasa artykułu	11X

**Opis**
**Wykonanie:**

**GARANT Diabolo:** specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki hartowanych stali. Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.

Tolerancja: promień ostrzy  $RS_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$ .

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

chwyt: DIN 6535 HA h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy  $L_c$ : 7 mm

Promień ostrza  $R_1$ : 0,25 mm

wysięg  $L_1$  z szyjką: 44 mm

Ø szyjki  $D_1$ : 5,5 mm

długość całkowita L: 80 mm

**Opis techniczny**

Ø ostrzy $D_c$	6 mm
Ø szyjki $D_1$	5,5 mm
posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali < 65 HRC	0,048 mm
posuw $f_z$ przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC	0,048 mm
Liczba zębów Z	4
wysięg $L_1$ z szyjką	44 mm
Promień ostrza $R_1$	0,25 mm
Ø chwytu $D_s$	6 mm

długość ostrzy $L_c$	7 mm
długość całkowita L	80 mm
chwyt	DIN 6535 HA h6
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,3 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	7 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	e8
Podziałka ostrzy	nierówne
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,2×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

## Usługi

Zmniejszenie średnicy szyjki Typ FRST	209900 FRST
Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB

