

**Frezy z VHM HAIMER MILL, AlTiN, Ø f9 DC: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	220293 8
GTIN	2050002068315
Klasa artykułu	26X

**Opis****Wykonanie:**

Do **zastosowania uniwersalnego** w materiałach stalowych i stalach wysokostopowych, a w szczególności INOX. Z **cylicyrycznym rdzeniem** dla optymalnej sztywności narzędzia podczas frezowania rowków. Gwarantowane bezpieczeństwo procesu podczas rampowania i frezowania obiegowego dzięki **specjalnej geometrii czołowej**.

**wskazówka:**

Kształt **HB** zamawia się, podając **nr 220293**.

Uchwyty narzędziowe z zabezpieczeniem przed wysunięciem SAFE-LOCK można znaleźć w kategorii Uchwyty i oprawki.

Tolerancja Ø nominalnej: f8

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 38 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HB h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 24 mm

wysięg L<sub>1</sub> z szyjką: 32 mm

Ø szyjki D<sub>1</sub>: 7,6 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
wysięg L <sub>1</sub> z szyjką	32 mm
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	8 mm

Liczba zębów Z	4
chwyt	DIN 6535 HB h6
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
długość całkowita L	70 mm
Ø szyjki D <sub>1</sub>	7,6 mm
posuw f <sub>z</sub> przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,044 mm
Tolerancja Ø nominalnej	f8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
posuw f <sub>z</sub> przy obcinaniu w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,052 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,16 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	24 mm
Kąt linii śrubowej	38 stopni
powłoka	AlTiN
Materiał ostrza	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a <sub>e</sub> przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a <sub>e</sub> przy frezowaniu	0,05×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
--	-------------	----------------	---------

aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo
uniw.	nadaje się
olej	nadaje się
maksymalnie na mokro	nadaje się
minimalnie na mokro	nadaje się
suchy	nadaje się
przyłącze	nadaje się