

Regały paletowe podstawowe, głębokości 1100 mm, wysokość: 3000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991212 3000
GTIN	4058255107995
Klasa artykułu	960

Opis**Wykonanie:**

Regał podstawowy, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

Rygle typu LNS 110×50×1,5. Wymiar montażowy regału podstawowego: 2 872 mm.

Opis:**Wymiary montażowe:****Długość całkowita regału:**

Do ramy stojaków S610-M18-U oraz S625-A18:

długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18-U)

długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, rygle zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek
- dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu
- uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnętrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Przepisy techniczne dotyczące montażu regału paletowego wg BGR 234:

- W przypadku przejść i tras komunikacyjnych stojaki zewnętrzne muszą znajdować się co najmniej 500 mm wyżej od najwyższego poziomu składowania.
- Przejazdy i nadbudowy należy zabezpieczyć zamkniętą płytą (np. płytą wiórową).
- Wysokość niezastawionego przejścia musi wynosić co najmniej 2100 mm.
- W przypadku stojaków zewnętrznych i przejazdów konieczny jest montaż odbojników narożnych.
- Pojedyncze regały stojące swobodnie w pomieszczeniu należy zabezpieczyć (przed spadającymi towarami) od tyłu za pomocą ścianek z kraty.
- Na każdym rzędzie regałów należy umieścić tabliczki informujące o udźwigu.
- Klasa betonu: co najmniej C20/25 wg EN 206-1 (DIN 1045-2); grubość betonu: co najmniej 200 mm.
- Jeżeli odstęp między paletami w regale podwójnym jest mniejszy niż 100 mm, należy zamontować zabezpieczenia przed przepchnięciem.

Istotne wskazówki na temat planowania i konstrukcji:

- Istotną informacją jest długość wybočeníowa (K) = maksymalny odstęp między podłogą a górną krawędzią 1. poziomu poprzeczki. Według niej oblicza się typ stosowanych stojaków.
- Towar musi zawsze znajdować się w odległości ok. 100 mm od kolejnego poziomu składowania lub sufitu hali.
- Wysokość podnoszenia układarki: górna krawędź najwyższej poprzeczki plus 200 mm.

Nasze dane techniczne nie obowiązują w przypadku powierzchni bitumicznych lub zawierających magnezyt, kostki brukowej i betonu wałowanego.

Opis techniczny

szerokość półki	2700 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	2872 mm
dostęp do regału	2-stronne
Maksymalne obciążenie półki	2460 kg
liczba stanowisk na palety w każdym polu	9
typ słupka	LNS 110×50×1,5
montaż przez klienta	tak
konstrukcja regałów	regał podstawowy
montaż wtykowy	tak
liczba stojaków	2

Obciążenie pola (3 pola każde z 2 parami żerdzi na pole)	5320 kg
profil ramy	S610-M18-U
wysokość	3000 mm
liczba poziomów magazynowania	3
głębokość	1100 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	2460 kg
Uchwyt dla palet o nośności	820 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm
Rodzaj produktu	Regał na palety

Akcesoria

Sworzeń zabezpieczający do rygli	991331
Kotew posadzkowa do ram regałów do palet	991470
Podkładki blaszane do ram regałów na palety, Zestaw 5-elementowy Typ 5	991481 5
Para rygli LNS-DUO 110×50 długość słupków 2700 mm	991342 2700