

Garant GRIDLINE

Stanowiska robocze eLevel+, z ciemnoszarym blatem Eluplan, długość: 1000/2mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920022 1000/2
GTIN	4067263001447
Klasa artykułu	91P

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Stanowiska robocze eLevel+ z płynną, elektryczną regulacją wysokości. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznego panelu obsługi. Panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci. Regulacja pozwala na dostosowanie wysokości blatu.

Powłoka lakiernicza:

Segment nóg – antracyt RAL 7016, **bez możliwości zmiany koloru.**

Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, **bez możliwości zmiany koloru.**

Ściana boczna i tylna szary jasny RAL 7035 **lakierowane proszkowo, z możliwością zmiany koloru.**

wskazówka:

Wielkości z .../2 są montowane z alternatywnym podnośnikiem. Dane techniczne są podobne do poprzednich podnośników, niewielkie różnice. Panel sterowania przy tych wielkościach wygląda inaczej, ale ma te same funkcjonalności. Przestrzegać maksymalnego udźwigu, w żadnym wypadku nie wolno go przekraczać! Szczególnie ważne w planowaniu elementów do budowy kolumn nośnych.

- **Przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem roboczym należy uwzględnić, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 mm.**
- **Uwaga: w przypadku ustawiania szeregowego stosować osłony blaszane nr 920350 (niebezpieczeństwo zmiążdżenia).**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do: 670 - 990 mm

Wysokość ze ścianką tylną: 1000 mm
 szerokość: 1000 mm
 głębokość: 800 mm
 długość blatu: 1000 mm
 głębokość blatu: 700 mm

Opis techniczny

Wysokość ze ścianką tylną	1000 mm
długość blatu	1000 mm
Typ wtyczki wejściowej	F
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci	tak
model	eLevel+
głębokość blatu	700 mm
Powierzchnia płyty roboczej	Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło
masa	78 kg
szerokość	1000 mm
grubość blatu	40 mm
okładzina blatu	Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum)
grubość okładziny	2 mm
płynna regulacja wysokości	tak
Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od-do	670 - 990 mm
napięcie znamionowe	250 V
głębokość	800 mm
Seria	Workstation
materiał blatu	Eluplan
zasada regulacji wysokości	tylko z blatem roboczym
Kolor powierzchni płyty roboczej	ciemno szary
Regulacja wysokości stanowiska pracy	670–990 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektrycznie
grubość płyty	40 mm
kompensacja wysokości	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół roboczy