

Garant**SCLT 05T104, HU7810, Typ: ALU**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	216465 ALU
GTIN	4045197552785
Klasa artykułu	21A

Opis

SCLT 05T104 ALU promień naroża: 0,4 mm
posuw f_z na ząb: 0,08 – 0,18 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,08 – 0,18 mm
typ	ALU
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCLT 05T104
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1000 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	700 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	400 m/min	N
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		