

Garant**SCLT 05T104, HB7635, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216470 INOX
GTIN	4045197552792
Klasa artykułu	21A

Opis

SCLT 05T104 INOX promień naroża: 0,4 mm
 posuw f_z na ząb: 0,06 – 0,15 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,06 – 0,15 mm
promień naroża	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	4,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCLT 05T104
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza 	HM

liczba wymian/ostrzy

4

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania