

**Frezy 45° do fazowania, chwyt Weldon, Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216550 1
GTIN	4045197685506
Klasa artykułu	210

Opis**wskazówka:**

Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

Liczba ostrzy Z: 1

Ø D: 1,2 mm

maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$: 16 mm

Długość wysięgu L_1 : 20 mm

długość całkowita $L_{ges.}$: 70 mm

Ø chwytu D_s h6: 12 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	260982 HB725
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	16 mm
śruba mocująca płytki obracane	219842 (8IP; 1,2 Nm)
długość całkowita $L_{ges.}$	70 mm
Długość wysięgu L_1	20 mm
Ø ostrzy D_c	1 mm
Ø chwytu D_s h6	12 mm
Liczba ostrzy Z	1
Ø D	1,2 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6,5 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt sfazowania w ruchu do przodu	90 stopni
Kąt ustawienia κ	45 stopni
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Aksesoria

Śruby mocujące	219842
Grot dla Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2