

Garant**Wysokowydajne frezy 45° do fazowania, chwyt walcowy, Ø D: 9mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216460 9
GTIN	4045197482167
Klasa artykułu	210

Opis**Zastosowanie:**

Do efektywnej obróbki szczególnie małych sfazowań. Fazowanie współbieżne i przeciwbieżne z dużymi prędkościami.

Fazowanie przeciwbieżne możliwe od wielk. 6.**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750**, wielk. **0,6** z grotem nr **674252**, wielk. **6IP**.

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	90 mm
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	15,7 mm
Ø chwytu D_s, h_6	10 mm
Długość wysięgu L_1	24 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SC.. 05T104
śruby mocujące	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Liczba ostrzy Z	2
Ø D	9 mm
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym	45 stopni
Kąt ustawienia κ	45 stopni

chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frez do fazowania

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,6 Nm	211750 0,6
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP
zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219828