

Garant**APMT 100305 TR, HB7635, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215920 INOX
GTIN	4045197303240
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.

Dla $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$.

Opis techniczny

typ	INOX
posuw f_z na ząb	0,12 mm
promień naroża	0,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 100305 TR
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza	HM

grubość płyty	3,5 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	700 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	600 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	180 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		