


**Garant****SDLT 090308 EN, HB7535, Typ: UNI**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	216410 UNI
GTIN	4045197319814
Klasa artykułu	21A

### Opis

**Wykonanie:**

Stabilne dodatnie płytki skrawające, **precyzyjnie spiekane, z łamaczami wióra. Powierzchnie przylegania precyzyjnie szlifowane.**

promień naroża: 0,8 mm

### Opis techniczny

typ	UNI
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SDLT 090308 EN
Gatunek	HB7535
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

## Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	250 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	120 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	100 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	150 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		