

Garant**Wysokowydajne frezy 45° do fazowania, chwyt walcowy, Ø D: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216460 16
GTIN	4045197553072
Klasa artykułu	210

Opis**Zastosowanie:**

Do efektywnej obróbki szczególnie małych sfazowań. Fazowanie współbieżne i przeciwbieżne z dużymi prędkościami.

Fazowanie przeciwbieżne możliwe od wielk. 6.**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750**, wielk. **0,6** z grotem nr **674252**, wielk. **6IP**.

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	110 mm
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	22,7 mm
śruby mocujące	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Długość wysięgu L_1	20 mm
Ø chwytu D_s h6	12 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 05T104
Liczba ostrzy Z	5
Ø D	16 mm
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym	45 stopni
Kąt ustawienia κ	45 stopni

chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frez do fazowania

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,6 Nm	211750 0,6
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP
zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219828