


ZDET 16M560 FR-721, GH1, Typ: ALU

Dane zamówienia

Numer katalogowy	220832 ALU
GTIN	4059782504707
Klasa artykułu	28E

Opis
Zalecenie:

Przy wymianie płytek skrawających należy również wymieniać śruby.
Śruby wymienne są dostarczane z płytkami.

wskazówka:

f_z do $a_e = 0,3 \times D$.

f_z dla obróbki zgrubnej do $a_{p \text{ maks. } 16 \text{ mm}}$: 0,12 - 0,25 mm

f_z dla wstępnej obróbki zgrubnej $a_p 3 \text{ mm}$: 0,05 - 0,15 mm

f_z dla obróbki wykańczającej $a_p 1 \text{ mm}$: 0,02 - 0,1 mm

grubość płytki S: 5 mm

Opis techniczny

f_z dla wstępnej obróbki zgrubnej $a_p 3 \text{ mm}$	0,05 - 0,15 mm
f_z dla obróbki zgrubnej do $a_{p \text{ maks. } 16 \text{ mm}}$	0,12 - 0,25 mm
typ	AL
f_z dla obróbki wykańczającej $a_p 1 \text{ mm}$	0,02 - 0,1 mm
promień naroża	6 mm

grubość płytki S	5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZDET 16M560 FR-721
Gatunek	GH1
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1640 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1370 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	1095 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się warunkowo		