


**SEKT 1204 AFTN, HBM020, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215092 UNI
GTIN	4067263002031
Klasa artykułu	22A

Opis**Wykonanie:**

Płytki skrawające z węglików spiekanych z powłoką PVD do obróbki różnych materiałów. Uniwersalny materiał do cięcia umożliwia bezpieczną pracę w zmiennych warunkach roboczych. Płytki te charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie i pękanie, a także możliwością zastosowania do obróbki na mokro i na sucho.

wskazówka:

$a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

grubość płytki E	4,76 mm
Gatunek	UNI
posuw f_z na ząb	0,08-0,40 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEKT 1204 AFTN
Gatunek	HBM020

Materiał ostrza	HM
grubość płyty	4,76 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	290 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		