

Garant**RDHT 1003 MOFN dodatnia, HU7710, Typ: ALU****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 212230 ALU |
| GTIN | 4045197303608 |
| Klasa artykułu | 21A |

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax.} = 2,5$ mm.

posuw f_z na ząb: 0,22 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHT 1003 MOFN

typ: ALU

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| typ | ALU |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | RDHT 1003 MOFN |
| Materiał ostrza | HM |
| Gatunek | HU7710 |
| posuw f_z na ząb | 0,22 mm |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| liczba wymian/ostrzy | 1 |
| Rodzaj produktu | płytko skrawająca do frezowania |

Dane użytkownika

| | przydatność | V _c | kod ISO |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| aluminium tworzywa sztuczne | nadaje się | 400 m/min | N |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się | 300 m/min | N |
| Al > 10% Si: | nadaje się | 300 m/min | N |
| Grafit, GFK, CFK | nadaje się warunkowo | | |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się warunkowo | | |