

Garant**Frezy VHM TPC, TiAlN, f8 DC: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	203102 20
GTIN	4045197814524
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajny frez ze **zmienną podziałką i nierównym skokiem linii śrubowej**. Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie. Przesłane rowki do podziału warstwy skrawanej.

wskazówka:

$a_{e\text{ maks.}} = 0,1 \times D$ do obróbki TPC.

$h_{\text{ maks.}}$: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.

Tolerancja \varnothing nominalnej: f8

Liczba zębów Z: 7

Kąt linii śrubowej: 40 stopni

kierunek dosuwu: poziome i ukośne

chwyt: DIN 6535 HB h6

Dokładność wyważenia z chwytem: G 2,5 z HB

Liczba zębów Z: 7

długość ostrzy L_c : 41 mm

wysięg L_1 z szyjką: 52 mm

\varnothing szyjki D_1 : 19,8 mm

długość całkowita L: 104 mm

\varnothing chwytu D_s : 20 mm

Opis techniczny

\varnothing chwytu D_s	20 mm
Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HB
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,4 mm

kierunek dosuwu	poziome i ukośne
długość ostrzy L_c	41 mm
wysięg L_1 z szyjką	52 mm
\varnothing szyjki D_1	19,8 mm
długość całkowita L	104 mm
\varnothing ostrzy D_c	20 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
Liczba zębów Z	7
Tolerancja \varnothing nominalnej	f8
współczynnik korekcyjny f_z	2
Kąt linii śrubowej	40 stopni
Średnia grubość wiórów $h_{maks.}$ dla frezów TPC w INOX < 900 N/mm ²	0,105 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maks.}$ przy obcinaniu	41 mm
maksymalny kąt łuku skrawania	36,87 stopni
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	TPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Zaszlifowanie chwytu uchwytu termokurczliwego dla
zabezpieczenia \emptyset chwytu narzędzia 20 mm

SZ2025 20