

Garant**RDHT 1003 z powłoką diamentową, dodatnia, HB7810, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212231 ALU
GTIN	4045197555670
Klasa artykułu	21B

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmaks.} = 2,5$ mm.

posuw f_z na ząb: 0,22 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHT 1003

typ: ALU

Opis techniczny

typ	ALU
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHT 1003
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7810
posuw f_z na ząb	0,22 mm
liczba wymian/ostrzy	1

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	400 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	400 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		