


Garant

Frezy VHM TPC, TiAlN, f8 DC: 12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	203088 12
GTIN	4045197814296
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne frezy wysokowydajne przewidziane **zwłaszcza do pracy w obszarze TPC**. Wzmocniony rdzeń. **Zoptymalizowana wytrzymałość na złamanie przy zginaniu** dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnyim ziarnie.

wskazówka:

$a_{e\text{ maks.}} = 0,1 \times D$ do obróbki TPC.

$h_{\text{ maks.}}$: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.

Tolerancja \varnothing nominalnej: f8

Liczba zębów Z: 5

Kąt linii śrubowej: 40 stopni

kierunek dosuwu: poziome i ukośne

chwyt: DIN 6535 HB h6

Dokładność wyważenia z chwytem: G 2,5 z HB

Liczba zębów Z: 5

długość ostrzy L_c : 26 mm

wysięg L_1 z szyjką: 36 mm

\varnothing szyjki D_1 : 11,8 mm

długość całkowita L: 83 mm

\varnothing chwytu D_s : 12 mm

Opis techniczny

\varnothing szyjki D_1	11,8 mm
\varnothing ostrzy D_c	12 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	f8

Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HB
długość ostrzy L_c	26 mm
\varnothing chwytu D_s	12 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,24 mm
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Liczba zębów Z	5
długość całkowita L	83 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
wysięg L_1 z szyjką	36 mm
Średnia grubość wiórów $h_{maks.}$ do frezów TPC w Toolbox 44 HRC	0,065 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2
Kąt linii śrubowej	40 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p maks.}$ przy obcinaniu	26 mm
maksymalny kąt łuku skrawania	36,87 stopni
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	TPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Zaszlifowanie chwytu uchwytu termokurczliwego dla
zabezpieczenia \emptyset chwytu narzędzia 12 mm

SZ2025 12