

**Garant****RDHX 1604 MOTN, HB7515, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212298 ST1400
GTIN	4045197553829
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

**Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.**

**wskazówka:**

Zalecane wartości eksploatacyjne dla  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax.} = 5,0$  mm.

posuw  $f_z$  na ząb: 0,3 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHX 1604 MOTN

typ: ST1400

**Opis techniczny**

typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHX 1604 MOTN
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7515
posuw $f_z$ na ząb	0,3 mm

liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	430 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	330 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	270 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	230 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	300 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	210 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	230 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		