

Garant**Przyrządy mocujące regulowane, Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360064 1
GTIN	4045197816115
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

- **Stalowy korpus podstawy z pełnym stożkiem stalowym.**
- **Mechaniczny mechanizm zaciskowy .**
- **Przez dokręcanie bocznej śruby mocującej detal jest wciągany osiowo 2 klinami zaciskowymi, za pomocą odpowiednich sworzni mocujących i mocowany.**
- **Mocowanie za pomocą łap mocujących, nakrętek teowych albo układu mocowania z punktem zerowym, za pomocą sworznia mocującego nr 360066.**
- **Otwór dla układu mocowania z punktem zerowym już istnieje.**

Regulacja na wysokość z krokiem 3 mm na obrót. Maksymalny zakres regulacji 25 mm.

Zastosowanie:

Proste i łatwe pozycjonowanie na stole maszynowym. Mocowanie skomplikowanych części konstrukcyjnych np. w wykonywaniu form.

Do wyrównywania zdeformowanych części konstrukcyjnych.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie mocujące nr 360025 do wielk 120, klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 60. element wysokościowy nr 360068.

Ø zewn. D: 80 mm

długość L: 144 mm

szerokość B: 99 mm

moment obrotowy: 10 Nm

wysokość mocowania: 125 - 150 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania	125 - 150 mm
długość L	144 mm
Ø zewn. D	80 mm
typ	1
moment obrotowy	10 Nm
szerokość B	99 mm
Seria	ZeroClamp
Rodzaj produktu	Wyposażenie do systemów mocowania w punkcie zerowym