

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap, bez powłoki, UNC: 7/16-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133353 7/16-14
GTIN	4067263161875
Klasa artykułu	12H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME – B1.1.

Opis techniczny

Chwył kwadratowy □	6,2 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	8 mm
wielkość gwintu	7/16-14 UNC
długość całkowita L	100 mm
liczba zwojów na cal	14
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	9,4 mm
Ø gwintu	11,11 mm
skok gwintu	1,814 mm
głębokość gwintu	33,33 mm

norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	UNC
Materiał ostrza	HSS E
Seria	HOLEX Clever Tap
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Gwintowniki

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	6 m/min	P
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		