

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap, bez powłoki, UNC: 5/8-11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133353 5/8-11
GTIN	4067263161899
Klasa artykułu	12H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME – B1.1.

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	13,5 mm
norma	DIN 376
Chwył kwadratowy □	9 mm
Rodzaj gwintu	UNC
skok gwintu	2,309 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	15,88 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	110 mm
wielkość gwintu	5/8-11 UNC
Materiał ostrza	HSS E

Ø chwytu D _s	12 mm
liczba zwojów na cal	11
głębokość gwintu	47,64 mm
Seria	HOLEX Clever Tap
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Gwintowniki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	6 m/min	P
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		