

Garant**Frezy kątowe kształt C 45°, bez powłoki, Ø js16 DC: 28 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	194040 28
GTIN	4045197109644
Klasa artykułu	11W

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnia specjalnie obrabiana.
kształt C skrawa obwodem i czołem.

wskazówka:

Do frezowania niewielkich prowadnic przy produkcji narzędzi i maszyn.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba zębów Z: 10

Liczba zębów Z: 10

Ø szyjki D₁: 8,5 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

długość ostrzy L_c: 7,5 mm

posuw f_z w stali < 750 N/mm²: 0,08 mm

Opis techniczny

Ø szyjki D ₁	8,5 mm
Ø ostrzy D _c	28 mm
posuw f _z w stali < 750 N/mm ²	0,08 mm
Liczba zębów Z	10
Ø chwytu D _s	16 mm
długość całkowita L	80 mm

współczynnik korekcyjny f_z	1,25
długość ostrzy L_c	7,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	7,5 mm
Kształt	C
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS Co 5
norma	DIN 1833
Tolerancja \varnothing nominalnej	js16
kierunek dosuwu	poziomy
chwyt	DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe