



Cyfrowy czujnik zegarowy Bluetooth rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	404301 25
GTIN	
Klasa artykułu	40N

Opis

Wykonanie:

Solidna obudowa z dużym wyświetlaczem i dodatkowym wyświetlaczem analogowym. Tryb oszczędzania energii i automatyczne ponowne uruchamianie, **system absolutny**. Min./maks./Delta, tolerancja, współczynnik przeliczeniowy, AutoOff. **Z ustawieniem wstępnym (preset)** dowolnej wartości. Możliwość zapisu dwóch wartości referencyjnych. Odwracanie kierunku zliczania.

Kompatybilna z opcjonalną aplikacją **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Dostępna bezpłatnie na Androida i IOS.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 498948.

złącze: złącze Bluetooth

stopień ochrony IP: IP 54

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Kalibracja: C1

Przełączalny odczyt: 0,0001 mm

granica błędu: 0,0016 mm

nacisk pomiarowy: 0,65–1,15 N

Karta danych

Ø chwytu mocującego h6: 8 mm

Ø korpusu: 59,5 mm

grubość obudowy: 32,9 mm

Opis techniczny

granica błędu	0,0016 mm
nacisk pomiarowy	0,65–1,15 N
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 54
Ø korpusu	59,5 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zakres pomiarowy	25 mm
grubość obudowy	32,9 mm
Seria	HCT
Przełączalny odczyt	0,0001 mm
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
Kalibracja	C1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT na iOS
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT na Android
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Czujnik zegarowy

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 100 mm	013250 100
Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 30 mm	023000 30
Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 30 mm	013210 30
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 100 mm	023010 100

Akcesoria

Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 90 mm	434920 90
Trzpień stalowy Typ 12	434900 12
Trzpień z HM Typ 2	434910 2
Trzpień z HM Typ 18/5	434910 18/5
Trzpień stalowy Typ 14/30	434900 14/30
Trzpień z HM Typ 18/4	434910 18/4
Trzpień stalowy Typ 29/20	434900 29/20
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 10 mm	434920 10
Trzpień z HM Typ 17	434910 17
Trzpień stalowy Typ 20	434900 20
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 30 mm	434920 30
Trzpień stalowy Typ 14/40	434900 14/40
Trzpień stalowy Typ 11/20	434900 11/20
Trzpień z HM Typ 11	434910 11
Wyzwalacz do czujnika zegarowego S_Dial WORK zakres pomiarowy 25 mm	434212 25
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 45° długość mocowania 50 mm	434917 50

Karta danych

Trzpień stalowy Typ 18/1	434900 18/1
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 60° długość mocowania 50 mm	434918 50
Przewody przyłączeniowe Typ R2	498948 R2
Trzpień stalowy Typ 29/10	434900 29/10
Trzpień stalowy Typ 2	434900 2
Trzpień z HM Typ 18/3	434910 18/3
Wyzwalacz do czujnika zegarowego S_Dial WORK zakres pomiarowy 12,5 mm	434212 12,5
Trzpień stalowy Typ 18/6	434900 18/6
Trzpień stalowy Typ 11/30	434900 11/30
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 60 mm	434920 60
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 20 mm	434920 20
Trzpień z HM Typ 10	434910 10
Trzpień stalowy Typ 24	434900 24
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 80 mm	434920 80
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 50 mm	434920 50
Trzpień z HM Typ 18/1	434910 18/1
Trzpień stalowy Typ 18/2	434900 18/2
Trzpień stalowy Typ 28	434900 28
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 40 mm	434920 40
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 100 mm	434920 100
Trzpień stalowy Typ 11/35	434900 11/35
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 70 mm	434920 70
Trzpień z HM Typ 14	434910 14
Trzpień stalowy Typ 15	434900 15
Trzpień stalowy Typ 18/5	434900 18/5
Trzpień obracany	434912
Trzpień stalowy Typ 17	434900 17
	434917 25

Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 45° długość mocowania 25 mm

Trzpień stalowy Typ 16	434900 16
Trzpień stalowy Typ 11/25	434900 11/25
Trzpień stalowy Typ 39	434900 39
Trzpień z HM Typ 18/6	434910 18/6
Trzpień stalowy Typ 10	434900 10
Trzpień stalowy Typ 14/20	434900 14/20
Trzpień stalowy Typ 18/4	434900 18/4
Trzpień stalowy Typ 13	434900 13
Trzpień stalowy Typ 11	434900 11
Trzpień stalowy Typ 14	434900 14
Przewody przyłączeniowe Typ USB2	498948 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Trzpień z HM Typ 18/2	434910 18/2
Trzpień stalowy Typ 14/15	434900 14/15
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 60° długość mocowania 25 mm	434918 25
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 15 mm	434920 15
Trzpień rubinowy Typ 2	434915 2
Trzpień z HM Typ 16	434910 16
Trzpień stalowy Typ 11/15	434900 11/15
Trzpień stalowy Typ 30/10	434900 30/10
Trzpień stalowy Typ 18/3	434900 18/3