


Mitutoyo**Średnicówki dwustykowe, czujnikowe, z czujnikiem zegarowym, zakres pomiarowy: 35-60 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	435203 35-60
GTIN	4946368854892
Klasa artykułu	44A

Opis techniczny

Szerokość talerza centrującego	20 mm
głębokość pomiaru	150 mm
zakres pomiarowy	35 - 60 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego	0,5 μ m
liczba trzpieni mierniczych	6
norma	Norma zakładowa
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	C1
Kalibracja	C4
Rodzaj produktu	2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Usługi

Kalibracja DAkkS średnicówek, konstrukcja (typ B + C) maks. zakres pomiarowy 60 mm	023220 60
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 10 mm	023000 10
Kalibracja średnicówek, konstrukcja (typ B + C) maks. zakres pomiarowy 60 mm	013520 60
Kalibracja DAkkS Kalibracja precyzyjnego przyrządu do pomiarów wewnętrznych (typ B + C) maks. zakres pomiarowy 60 mm	012930 60
Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 10 mm	013210 10
Kalibracja średnicówek, konstrukcja (typ B + C) maks. zakres pomiarowy 60 mm	023210 60
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 12,5 mm	023010 12,5

Akcesoria

Przedłużki (50 mm)	435210
Pierścienie dystansowe o wewn. Ø 6,3 mm szerokość pierścienia 2 mm	435230 2
Pierścienie dystansowe o wewn. Ø 6,3 mm szerokość pierścienia 1 mm	435230 1
Pierścienie dystansowe o wewn. Ø 6,3 mm szerokość pierścienia 0,5 mm	435230 0,5
Adapter do 2-punktowych przyrządów do pomiaru 1 sztuka Typ 35-90	439914 35-90
Czujniki zegarowe zakres pomiaru / Ø korpusu 10/58 mm	432051 10/58