

Garant**Głowice kątowe aluminiowe z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	211757 25/2
GTIN	4062406681852
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajny system frezowania umożliwiający osiągnięcie dużych prędkości skrawania. Absolutna precyzja osadzenia płytek skrawających. Maksymalna sztywność dzięki zoptymalizowanemu zabezpieczeniu przed działaniem siły odśrodkowej.

Ważne:

Przed użyciem płytki skrawającej nr 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) należy zmodyfikować gniazdo płytki skrawającej wspornika.

wskazówka:

Zalecany moment obrotowy do mocowania śrub mocujących nr 219878 4 219878 5 wynosi **3,2 Nm**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

długość całkowita L_{ges} : 35 mm

$\varnothing D_1$ h6: 12,5 mm

$\varnothing D_2$: 21 mm

gwint uchwytu M: M12

Frez obiegowy $\varnothing D_{min.}$: 36 mm

Frez obiegowy $\varnothing D_{maks.}$: 48,4 mm

Opis techniczny

gwint uchwytu M	M12
Frez obiegowy a_p	7,6 mm

Karta danych

Frez obiegowy $\varnothing D_{\min.}$	36 mm
śruby mocujące	219878 4 (15IP)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{\max.}$	48,4 mm
Liczba ostrzy Z	2
Kąt rampingu $\alpha_{\max.}$	17 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{\max.}$	44 mm
długość całkowita L_{ges}	35 mm
\varnothing ostrzy D_c	25 mm