

Garant**Głowice kątowe aluminiowe Trzpień walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	211755 32/2
GTIN	4062406681890
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajny system frezowania umożliwiający osiągnięcie dużych prędkości skrawania. Absolutna precyzja osadzenia płytek skrawających. Maksymalna sztywność dzięki zoptymalizowanemu zabezpieczeniu przed działaniem siły odśrodkowej.

Ważne:

Przed użyciem płytki skrawającej nr 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) należy zmodyfikować gniazdo płytki skrawającej wspornika.

wskazówka:

Zalecany moment obrotowy do mocowania śrub mocujących nr 219878 4 219878 5 wynosi **3,2 Nm**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

Długość wysięgu L_1 : 40 mm

długość całkowita L_{ges} : 100 mm

Ø chwytu D_s h6: 32 mm

Frez obiegowy Ø D_{min} : 51 mm

Frez obiegowy Ø D_{maks} : 62,4 mm

Frez obiegowy a_p : 8 mm

Opis techniczny

Kąt rampingu α_{maks}	10,5 stopni
Frez obiegowy a_p	8 mm
Liczba ostrzy Z	2
śruby mocujące	219878 4 (15IP)

Karta danych

Długość wysięgu L_1	40 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{\min.}$	51 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{\max.}$	62,4 mm
Długość rampingu dla $\alpha_{\max.}$	72 mm
\varnothing ostrzy D_c	32 mm
\varnothing chwytu D_s h6	32 mm
długość całkowita L_{ges}	100 mm